


**■ CYCLE D'UTILISATION**



**APPROVISIONNEMENT**

**1. Préparation**

La zone de réception des marchandises, hors plate-forme, est isolée par le garde-corps.

**2. Réception**

Le chariot peut déposer la charge à tout instant, indépendamment de l'activité sur la plate-forme.

**3. Inversion**

Un simple geste suffit. L'opérateur relève le garde-corps arrière, descendant l'autre devant le vide. Le procédé bi-stable achève le mouvement.

**4. Retrait**

La marchandise peut être évacuée globalement ou colis par colis par l'arrière.

**5. Renouvellement**

Un simple geste suffit à nouveau pour reconstituer la zone de réception, aidé par le mécanisme bi-stable.

**EVACUATION**

**6. Attente**

Le chariot assure la reprise sans l'aide de l'opérateur.

**7. Descente**

La marchandise est descendue.

**8. Inversion**

Plus tard, l'opérateur intervient.






**9. Alimentation**

Une autre palette est mise en place.

**10. Présentation**

Un geste suffit pour basculer l'appareil.

**■ CARACTERISTIQUES**



**Manutention sur plate-forme**

**■ FONCTIONS**

Évite les chutes :  
- de personnel,  
- de charges palettisées,  
- de transpalette manuel.

**■ USAGE**

Industriel.

**■ PILOTAGE**

Manuel par l'opérateur sur la plate-forme.  
Voir options.

**■ CONSTRUCTION**

Mécanisme et supports acier.

Garde-corps :

- avant normes AFNOR,

- arrière 3 lisses.

Peinture époxy jaune RAL 1007.

**■ INSTALLATION**

Pieds avant des supports débordants prolongés sous le niveau de la plate-forme et repris sur les poteaux des garde-corps fixes. Pieds arrière fixés

sur plate-forme.

**■ APPLICATIONS**

Ce matériel supporte les cadences fortes. Approvisionnement et desserte de plates-formes de fabrication ou stockage. Plates-formes encombrées ou de dimensions réduites.

Profondeur de plate-forme limitée.

Zones de réception superposées.

■ ENCOMBREMENT

LEGENDES

**H** : hauteur hors-tout de l'appareil.

**P** : profondeur hors-tout de l'appareil.

**L** : largeur hors-tout de l'appareil.

**h** : hauteur maximale de la charge.

**p** : profondeur maximale de la charge.

**l** : largeur maximale de la charge.



**h1** : hauteur disponible sous garde-corps relevé.

**p1** : profondeur disponible à l'intérieur de la barrière.

**l1** : largeur disponible à l'intérieur de la barrière.

**p2** : profondeur maximale entre garde-corps au sol et bord de plate-forme

**p3** : profondeur maximale entre garde-corps arrière relevé et bord de plate-forme.



Appareil modèle selon largeur	Dimensions utiles charges / espace (mm)			Encombrement hors-tout de l'appareil (mm)			
	largeur	hauteur	profondeur	largeur standard	hauteur	prof. ouvert sur vide	prof. en manoeuvre*
Réf. / L	l / l1	h / h1	p / p1	L	H	p2	P
38 / 1600	1200 / 1450	2000 / 2100	1200 / 1415	1600	3100	1500	(p2) + 600
38 / 2000	1600 / 1850			2000			
38 / 2400	2000 / 2250			2400			
38 / 3000	2600 / 2850			3000			
38 / 3500	3100 / 3350			3500			
38 / 4000	3600 / 3850			4000			
38 / 4500	3900 / 4150			4500			

\*Manoeuvre : 600 mm en profondeur ou en largeur, à droite ou à gauche, sont nécessaires pour l'opérateur.

■ VARIANTES SUR DEVIS

Ref.	Inox	Teintes RAL	Shoopage alu-zinc	Construction renforcée	Largeur selon charge	Profondeur selon charge	Profondeur limitée par charge	Hauteur selon charge	Hauteur limitée par obstacle	Accès bi-tri-directionnel / reprise uni-directionnelle	Porte coulissant verticalement à la française (2 batt.)	Porte coulissant horizontalement	Garde-corps décoratif	Panneau avant grillagé	Appareils jumelés	Appareils pour étages superposés	Seuil anti-usure	Motorisation	Commande à distance	Détection à distance	Asservissement	Cas particulier	Garantie : certificat de conformité
1.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

COPYRIGHT : Ce document est la propriété de SITI EUROPE. Il ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation écrite. BREVETS DEPOSES. Document non contractuel.



SITI Europe  
22, rue Jules Guesde  
F-26800 PORTES-LES-VALENCE  
Tél : 0033 (0) 4 75 57 47 47

99-10-15-02

Fax : 0033 (0) 4 75 57 06 13